

# Ghiera MCK-PK-4-R

Codice prodotto: 205257

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione   | Filetto femmina M8x1   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-13.775 psi...174 psi  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...12 bar   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente   | -10 °C...60 °C   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Per diametro esterno della tubazione di 6 mm<br>Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera |
| Materiale ghiera   | Lega di alluminio anodizzata   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |