

Vite cava
VT-1/4-2

Codice prodotto: 206147

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 6 mm con dado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite cava	Acciaio, cromato