

Ghiera
MCK-PK-13
Codice prodotto: 206504

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Filetto femmina M22x1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	per nippli spinati con diametro interno di 13 mm con ghiera
Materiale ghiera	Lega di alluminio anodizzata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)