

## Modulo di distribuzione FR-8-1/4

Codice prodotto: 2078

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                            | 11.5 mm                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                                         | Opzionale                                                                                                  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | 0 bar...16 bar                                                                                             |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                              |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                    |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Coppia nominale                                                | 14 Nm                                                                                                      |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                  | ± 20%                                                                                                      |
| Peso prodotto                                                  | 230 g                                                                                                      |
| Numero di uscite                                               | 8                                                                                                          |
| Numero di linee di alimentazione                               | 1                                                                                                          |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Filetto femmina G1/2                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | Filetto femmina G1/4                                                                                       |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                                                | Alluminio pressofuso                                                                                       |