


Supporto a cerniera LBG-63-R3

Codice prodotto: 2078795

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	4 kN
Peso prodotto	580 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del perno	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale serratura	Acciaio inossidabile ad alta lega