


Regolatore di portata unidirezionale GR-3/4

Codice prodotto: 2103

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo di portata unidirezionale
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/4
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Con foro passante
Portata nominale standard in direzione del flusso	3300 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa	4800 l/min
Pressione di lavoro	0.3 bar...15 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Leghe di alluminio battuto
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	938 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)