

Ghiera MCK-PK-6-KU

Codice prodotto: 211292

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Filetto femmina M12x1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 8 mm Per nipplo spinato I.D. 6 mm con ghiera
Materiale ghiera	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)