


Connettore maschio KS4-CK-4

Codice prodotto: 2150

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	2.9 mm
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	252 l/min...261 l/min
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	273.2 l/min...282.9 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	26 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Materiale ghiera	Lega di alluminio anodizzata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Informazioni sui materiali	Ottone, nichelato