


Kit assiale EAMM-A-D32-40P-S1

Codice prodotto: 2207372

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale | 45.5 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 10000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 0.28 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 1.6 Nm |
| Peso prodotto | 160 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D32 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 40P |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |