

# Kit assiale EAMM-A-D60-60G-S1

Codice prodotto: 2256698

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	83.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	1250 g
Codice interfaccia, attuatore	D60
Codice interfaccia, ingresso motore	60G
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)