



Valvola di scarico rapido SE-3/4

Codice prodotto: 2280

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/4
Tipo di montaggio	Con foro passante
Portata nominale standard, scarico	7500 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	2500 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensione nominale	19 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...75 °C
Peso prodotto	710 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR