


Trasmissione EMGA-60-P-G5-EAS-60

Codice prodotto: 2297687

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0.17 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	5:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	40 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.078 kgcm ²
Coppia max. motore	64 Nm
Efficienza max.	98 %
Rigidità torsionale	2.3 Nm/arcmin
Peso prodotto	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60H
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	60P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)