

Silenziatore U-3/8

Codice prodotto: 2309

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata in atmosfera	6000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Suono del livello di pressione	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso prodotto	29.6 g
Attacco pneumatico	G3/8
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)