

Cursore DARD-L1-80-M

Codice prodotto: 2349280

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Deviazione radiale +/-	4 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	7800 N
Peso prodotto	2815 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	Acciaio galvanizzato
Materiale del perno	Acciaio
Materiale della bussola	Acciaio galvanizzato
Materiale giunto	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio rivestito