

Kit di adattatori DHAA-G-H2-20-B13-50

Codice prodotto: 2377625

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	50
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	294 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite Tramite bussola di centratura e pin
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Leghe di alluminio battuto
Materiale viti	Acciaio
Materiale elementi di centratura	Acciaio