

cavo di collegamento NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Codice prodotto: 2384165

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	28 g
Collegamento elettrico 1	2x connettore femmina angolare, M12, a 3 poli
Collegamento elettrico 2	Connettore maschio angolare, M8, 4 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	2 A
Lunghezza del cavo	0.2 m
Diametro cavo	2.9 mm
Struttura del cavo	2 x 0,14 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)