

Bussola di bloccaggio EAMH-86-19-C27.3-P

Codice prodotto: 2406019

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	86
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	7.1 kgmm ²
Peso prodotto	78 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)