

Kit arresto meccanico DADP-ES-Q12-12

Codice prodotto: 2536502

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...190 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Regolazione fine	-8 deg
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	60 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale arresti meccanici	Bronzo al berillio, nichelato
Materiale leva	Bronzo al berillio, nichelato
Materiale disco	Lega di alluminio forgiato anodizzato