


## Kit di adattatori DHAA-G-Q11-32-B8G-40

Codice prodotto: 2597387

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                     |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Tipo di montaggio                        | Tramite foro passante e vite<br>Tramite bussola di centratura |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                     |
| Materiale piastra di adattamento         | Alluminio<br>Anodizzato                                       |
| Materiale viti                           | Acciaio<br>Galvanizzato                                       |
| Materiale del pin di centratura          | Acciaio                                                       |