


Sottobase VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Codice prodotto: 2614863

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Funzione porta 32	G1/8
Funzione porta 34	G1/8
Porta pneumatica 22	Sottobase G1/4
Porta pneumatica 44	Sottobase G1/4
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Pressione pilotaggio	3 bar...8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1400 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	2480 g
Attacco servo pilotaggio 14	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto
Materiale dell'o-ring	NBR
Materiale viti	Acciaio