


## Kit parallelo EAMM-U-70-D32-60P-96

Codice prodotto: 2619586

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                            | Valore                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                | 70                                        |
| Posizione di montaggio                    | Opzionale                                 |
| Rapporto del riduttore                    | 1:1                                       |
| Velocità di rotazione max.                | 5000 1/min                                |
| Conformità PWIS                           | VDMA24364 zona III                        |
| Temperatura di stoccaggio                 | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria                | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                       | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                      | -10 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa               | 118 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.18 Nm                                   |
| Coppia trasmissibile                      | 7 Nm                                      |
| Peso prodotto                             | 1750 g                                    |
| Codice interfaccia, attuatore             | D32B                                      |
| Codice interfaccia, ingresso motore       | 60P                                       |
| Nota sui materiali                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |