

Anello di tenuta NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Codice prodotto: 2652516

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) Vapore acqueo
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Coppia nominale	6.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Peso prodotto	0.02 g
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	PEEK