


# Cilindro a soffietto EB-80-20

Codice prodotto: 2748903

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Diametro di installazione richiesto	95 mm
Corsa	20 mm
Altezza estesa max.	70 mm
Max. Angolo di inclinazione	10 deg
Offset massimo	5 mm
Altezza di installazione min.	50 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Forza di ripristino	400 N
Peso prodotto	500 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale membrana	CR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso