

Kit parallelo EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1

Codice prodotto: 2786845

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	70
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	118 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.18 Nm
Coppia trasmissibile	7 Nm
Peso prodotto	1800 g
Codice interfaccia, attuatore	D40B
Codice interfaccia, ingresso motore	52B 52C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)