

Bussola di bloccaggio EAMH-60-11-C18.1-P

Codice prodotto: 2789343

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|---|
| Dimensione | 60 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 6000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 1.31 kgmm ² |
| Peso prodotto | 35 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |