

Blocco di collegamento MRS-2

Codice prodotto: 2844247

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	2
Numero max di posti valvola	2
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	2.5 Nm
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	4 Nm
Peso prodotto	365 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto