

Multipolo-SET EADH-E17-MP1

Codice prodotto: 2972137

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Peso prodotto	70 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale staffa di fissaggio	Acciaio inossidabile