

Sottobase NASE-1/4-NPT-1-ISO

Codice prodotto: 30426

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	6 mm
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Approvazione	UL - Riconosciuto (OL)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Metodo di montaggio per valvola	Avvitamento
Attacco dell'aria pilotaggio 12	1/8 NPTF
Attacco servo pilotaggio 14	1/8 NPTF
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPTF
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPTF
Collegamento pneumatico, porta 3	1/4 NPTF
Collegamento pneumatico, porta 4	1/4 NPTF
Collegamento pneumatico, attacco 5	1/4 NPTF