


# Sottobase NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Codice prodotto: 30427

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Pressione di lavoro                      | 0 bar...16 bar                                |
| Approvazione                             | UL - Riconosciuto (OL)                        |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione     |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura del fluido                   | -10 °C...60 °C                                |
| Grado di protezione                      | IP65  |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                                |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante                             |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12          | 1/8 NPTF                                      |
| Attacco servo pilotaggio 14              | 1/8 NPTF                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | 1/4 NPTF                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | 1/4 NPTF                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | 1/4 NPTF                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 4         | 1/4 NPTF                                      |
| Collegamento pneumatico, attacco 5       | 1/4 NPTF                                      |