


Connettore con cavo KMF-1-24DC-2.5-LED

Codice prodotto: 30935

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	170 g
Collegamento elettrico	Connettore femmina
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	2.5 m
Diametro cavo	6 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PC POM
Materiale del contatto elettrico	Bronzo