


Connettore con cavo KMV-1-24DC-2,5-LED

Codice prodotto: 30939

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione dello stato di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	170 g
Collegamento elettrico	Connettore femmina Tipo B
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	2.5 m
Diametro cavo	6 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PC
Materiale del contatto elettrico	Bronzo