


Sensore di finecorsa SMPO-1-H-B

Codice prodotto: 31008

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Costruzione a blocco
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Principio di misura	Magnetico
Pressione di lavoro	2 bar...6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Temperatura ambiente	-15 °C...60 °C
Riproducibilità del valore di commutazione	+/-0,2 mm
Tempo di accensione	30 ms
Tempo di spegnimento	25 ms
Tipo di montaggio	Con foro passante Con accessori
Funzione valvola	3/2
Attacco pneumatico	Raccordo a nipplo spinato PK-3
Peso prodotto	14 g
Materiale corpo	Ottone PA POM
Indicazione dello stato di commutazione	Ottico
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L