Raccordo per tubo protettivo
MKGV-36-M40

Codice prodotto: 3152613

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale raccordo	PA