

# Supporto a cerniera LSNG-100

Codice prodotto: 31745

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Basato su standard	VDMA 24562
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	9 kN
Peso prodotto	1358 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Ghisa a grafite sferoidale
Materiale dell'asta e del cuscinetto	Acciaio PTFE