

# Supporto a cerniera LSNSG-40

Codice prodotto: 31748

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	1.5 kN
Peso prodotto	160 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio Galvanizzato
Materiale dell'asta e del cuscinetto	Acciaio PTFE