

Supporto a cerniera LBG-50

Codice prodotto: 31763

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 50 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Carico max ammissibile | 2.5 kN |
| Peso prodotto | 540 g |
| | 19.03 oz |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio | Fusione di acciaio inossidabile |
| Materiale del perno | Acciaio temprato |
| Materiale serratura | Acciaio per molle |