

Supporto a cerniera LBG-80

Codice prodotto: 31765

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	6 kN
Peso prodotto	1050 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Ghisa a grafite sferoidale
Materiale del perno	Acciaio temprato
Materiale serratura	Acciaio per molle