

Supporto a cerniera trasversale LQG-80

Codice prodotto: 31772

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	6 kN
Peso prodotto	1126 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Ghisa a grafite sferoidale
Materiale del perno	Acciaio temprato
Materiale serratura	Acciaio per molle