

Forcella
SGA-M10X1,25
Codice prodotto: 32954

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M10x1,25
Deviazione radiale +/-	5 mm
Adattatore a snodo +/-	120 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Attacco filettato	Filetto maschio M10x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	0.9 kN
Peso prodotto	129 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio Galvanizzato
Materiale occhiello stelo	Acciaio Galvanizzato
Materiale serratura	Acciaio per molle, galvanizzato