

Valvola unidirezionale H-1/8-A/I

Codice prodotto: 3324

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	280 l/min
Pressione d'esercizio	0.04 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	0.4 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Ottone
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	21 g
Materiale guarnizioni	NBR