


# Unità di guida FEN-100- -KF

Codice prodotto: 33489

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	100
Corsa	10 ... 500 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di spostamento	40 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	80 g
Peso a corsa 0 mm	12.990 g
Tipo fissaggio	con filettatura interna
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio temprato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato