


Valvola di aspirazione ISV-3/8

Codice prodotto: 33971

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	G3/8
Adatto per l'impulso di espulsione	8 MPa 8 bar
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Portata volumetrica di aspirazione richiesta a -0,5 bar	1.5 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	33 g
Tipo di montaggio	Avvitamento
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale filtro	Lega di alluminio battuto Rete in acciaio inox
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Materiale vite cava	Lega di alluminio battuto
Materiale galleggiante	POM