

# Bobina magnetica MSFG-42-OD

Codice prodotto: 34413

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Posizione di montaggio                                | Opzionale  |
| Indicazione della posizione di commutazione           | no   |
| Tempo min. di prelievo                                | 10 ms  |
| Ciclo di lavoro                                       | 100%   |
| Caratteristiche dati bobina                           | 42 V DC: 5,5 W   |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 10 %   |
| Conformità PWIS                                       | VDMA24364-C1-L   |
| Grado di protezione                                   | IP65   |
| Temperatura ambiente                                  | -5 °C...40 °C  |
| Coppia di serraggio max. per connettore femmina       | 0.4 Nm   |
| Peso prodotto   | 55 g   |
| Collegamento elettrico                                | A 3 poli<br>Perni connettori con schema di collegamento secondo lo standard Festo per MSSD-F |
| Tipo di montaggio                                     | Tramite dado zigrinato   |
| Nota sui materiali                                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale della bobina magnetica                      | Duroplast<br>Rame<br>Acciaio   |
| Materiale dell'avvolgimento                           | Rame   |