


Valvola pneumatica VLX-2-1/2-MS

Codice prodotto: 34434

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a membrana
Tipo di azionamento	Pneumatico
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Connessioni della valvola di processo	G1/2
Dimensione nominale	13 mm
Funzione valvola	2/2 vie, chiusa, monostabile
Direzione del flusso	Non reversibile
Pressione fluido	1 bar...10 bar
Funzione aria di scarico	Senza opzione di controllo del flusso
Tipo di reset	Molla pneumatica
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Fluido	Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 200 µm
Temperatura del fluido	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	4000 l/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiale corpo	Ottone
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Numero materiale vite	1.4301
Peso prodotto	450 g