

# Unità di guida FENG-40- -KF

Codice prodotto: 34488

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Corsa	10 mm...500 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza max. Fy	1000 N
Forza max. Fy statica	1260 N
Forza max. Fz	1000 N
Forza max. Fz statica	1260 N
Momento massimo Mx	44 Nm
Coppia massima Mx statica	55 Nm
Max. momento My	52 Nm
Coppia massima My statica	65 Nm
Momento massimo Mz	52 Nm
Coppia max. Mz statica	65 Nm
Forza di spostamento	15 N
Massa in movimento per corsa 0 mm	792 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	32 g
Peso base per corsa 0 mm	2370 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	32 g
Centro di gravità con corsa 0 mm	57 mm
Centro di gravità addizionale della massa in movimento a 10 mm	4.7 mm
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio temperato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio forgiato anodizzato