


# Unità di guida FENG-40-500-KF

Codice prodotto: 34505

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                    | Valore                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                        | 40                                        |
| Corsa                             | 500 mm                                    |
| Posizione di montaggio            | Opzionale                                 |
| Guida                             | Guida di supporto cuscinetto a sfere      |
| Design                            | Guida                                     |
| Protezione antideflagrante        | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente              | -20 °C...80 °C                            |
| Forza max. Fy                     | 1000 N                                    |
| Forza max. Fy statica             | 1260 N                                    |
| Forza max. Fz                     | 1000 N                                    |
| Forza max. Fz statica             | 1260 N                                    |
| Momento massimo Mx                | 44 Nm                                     |
| Coppia massima Mx statica         | 55 Nm                                     |
| Max. momento My                   | 52 Nm                                     |
| Coppia massima My statica         | 65 Nm                                     |
| Momento massimo Mz                | 52 Nm                                     |
| Coppia max. Mz statica            | 65 Nm                                     |
| Forza di spostamento              | 15 N                                      |
| Peso prodotto                     | 3970 g                                    |
| Tipo di montaggio                 | Tramite filetto femmina                   |
| Nota sui materiali                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida             | Acciaio temperato                         |
| Materiale corpo                   | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale della piastra con giogo | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |