

# Unità di guida FENG-80-200-KF

Codice prodotto: 34524

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                    | Valore                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                        | 80                                        |
| Corsa                             | 200 mm                                    |
| Posizione di montaggio            | Opzionale                                 |
| Guida                             | Guida di supporto cuscinetto a sfere      |
| Design                            | Guida                                     |
| Protezione antideflagrante        | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente              | -20 °C...80 °C                            |
| Forza max. Fy                     | 2300 N                                    |
| Forza max. Fy statica             | 3120 N                                    |
| Forza max. Fz                     | 2300 N                                    |
| Forza max. Fz statica             | 3120 N                                    |
| Momento massimo Mx                | 170 Nm                                    |
| Coppia massima Mx statica         | 231 Nm                                    |
| Max. momento My                   | 191 Nm                                    |
| Coppia massima My statica         | 259 Nm                                    |
| Momento massimo Mz                | 191 Nm                                    |
| Coppia max. Mz statica            | 259 Nm                                    |
| Forza di spostamento              | 40 N                                      |
| Peso prodotto                     | 11970 g                                   |
| Tipo di montaggio                 | Tramite filetto femmina                   |
| Nota sui materiali                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida             | Acciaio temperato                         |
| Materiale corpo                   | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale della piastra con giogo | Acciaio temperato                         |