

## Unità di aspirazione VAS-30-1/8-NBR

Codice prodotto: 34587

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                          | Valore                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                     | 3 mm                                              |
| Diametro ventosa                        | 30 mm                                             |
| Diametro effettivo di aspirazione       | 25 mm                                             |
| Posizione del collegamento              | In alto                                           |
| Forma ventosa                           | Rotondo, piatto                                   |
| Pressione d'esercizio                   | -0.095 MPa...0 MPa<br>-13.775 psi...0 psi         |
| Pressione di lavoro                     | -0.95 bar...0 bar                                 |
| Pressione d'esercizio nominale          | -0.07 MPa<br>-10.15 psi                           |
| Pressione di lavoro nominale            | -0.7 bar                                          |
| Fluido di lavoro                        | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Conformità PWIS                         | VDMA24364-A1-L                                    |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...80 °C                                    |
| Forza di distacco al 70% di vuoto       | 34 N                                              |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 34 N                                              |
| Filettatura                             | G1/8                                              |
| Fissaggio ventosa                       | G1/8                                              |
| Attacco vuoto                           | G1/8                                              |
| Colore                                  | Nero                                              |
| Durezza Shore                           | 70 +/- 5                                          |
| Materiale del perno a vite              | Ottone                                            |
| Nota sui materiali                      | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)         |
| Materiale ventosa                       | NBR                                               |