


Valvola unidirezionale pilotata HGL-1/4-NPT

Codice prodotto: 34878

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di non ritorno pilotata
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPT
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	0 l/min...490 l/min
Pressione d'esercizio	0.03 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0.3 bar...10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0.18 MPa...1 MPa
Pressione pilotaggio	1.8 bar...10 bar
Pressione pilotaggio psi	26.1 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR