

Unità di guida FEN-8/10- -KF

Codice prodotto: 35197

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8/10
Corsa	1 mm...100 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza max. Fy	450 N
Forza max. Fy statica	680 N
Forza max. Fz	450 N
Forza max. Fz statica	680 N
Momento massimo Mx	11 Nm
Coppia massima Mx statica	16 Nm
Max. momento My	5 Nm
Coppia massima My statica	7 Nm
Momento massimo Mz	5 Nm
Coppia max. Mz statica	7 Nm
Forza di spostamento	15 N
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	8 g
Peso base per corsa 0 mm	300 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	8 g
Centro di gravità con corsa 0 mm	30 mm
Centro di gravità aggiuntiva della massa in movimento a 10 mm	4.9 mm
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio temperato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio forgiato anodizzato